

PRODUCTO

Dosificador de jabón

REFERENCIA

DJ103AISO

DESCRIPCIÓN


Dosificador de jabón horizontal.
Con visor de llenado.
Acero inoxidable AISI 304.
Acabado Satinado.



CARACTERÍSTICAS

ARTÍCULO				CAJA INDIVIDUAL			
DIMENSIONES (mm)			PESO (Kg)	DIMENSIONES (mm)			PESO (Kg)
Alto 122	Ancho 202	Fondo 62/115	0,500	Alto 207	Ancho 130	Fondo 125	0,660
PACKING							
DIMENSIONES (mm)			Unidades	PESO (Kg)			
Alto 655	Ancho 270	Fondo 430	20	14,000			
CÓDIGO ANTERIOR	MATERIALES			COLOR / ACABADO			
1003	Acero Inoxidable AISI 304			Acabado Satinado			

- * Capacidad: 1 litro.
- * Cierre superior por llavín.
- * Soporte de fijación de la pared.
- * Ventana de visualización de jabón.
- * Funcionamiento del pulsador manual.
- * Fácil de rellenar.
- * Válvula frontal.
- * Producto para baños de hotel y restaurante.
- * Producto apropiado para colectividades.



FIJACIÓN

Por medio de tornillos y tacos (2) incluidos

FECHA	Versión
11/06/2021	v.2.3

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Para evitar la corrosión se recomienda utilizar solo jabones líquidos con **PH neutro** con intervalo comprendido entre 6 y 9 y libres de cloruro.

Para la limpieza se recomienda lo siguiente:

- Limpiar el interior del dosificador con agua caliente, nunca con disolventes o limpiadores como lejía, ácidos o limpiadores con base de amoníaco. Dicha limpieza y vaciado es imprescindible llevarla a cabo cada dos meses como máximo.
- Limpiar el exterior del dosificador con un trapo suave, usar agua, agua tibia con jabón o limpiadores aptos para acero inoxidable. Secar el dosificador después de la limpieza con paños no abrasivos. Se recomienda limpieza diaria y nunca menos de 2 veces por semana.
- En caso de que aparezcan restos marrones alrededor de la válvula o la tapa, retirar con un cepillo y agua con jabón.
- En caso de que el dosificador lleve sin usarse mucho tiempo y quede obstruido, vierta solo agua tibia en el dispensador y bombee suavemente para eliminar el bloqueo. No insertar objetos afilados en la boquilla ya que podría dañar la válvula.